

GENERATORE OZONO OZOLAB75

Il generatore di ozono modello OZOLAB 75 viene utilizzato principalmente per sanificare gli ambienti di medie dimensioni, stanze, furgoni, ambienti fino a 80 metri cubi.

La OZOLAB75 è dotata di un timer programmabile manualmente, sul frontale (Figura 1) dell'apparecchiatura è presente la termica di protezione e la spia che indica l'accensione della macchina. Sul retro (Figura 2) è posta la spina, il tasto di spegnimento on/off e la bocchetta di fuoriuscita dell'ozono, dal quale è SEVERAMENTE PROIBITO annusare, inalare, ostruire con parti plastiche o qualsiasi altro materiale, a causa dell'azione ossidante dell'ozono.

Variante:

- **OZOLAB75 personalizzazione** apparecchiature per le esigenze dei clienti.



Figura 1 Timer, termica di protezione e spia



Figura 2 Bocchetta fuoriuscita ozono, spina e tasto ON/OFF

Utilizzo

Grandezza Ambiente	Tempi di trattamento
50 m ₃	35 min.
100m ₃	50 min
160 m ₃	90 min

Dati Tecnici e Modelli OZOLAB75

Dati tecnici dispositivo				
OZOLAB75	75-12 DC	75-24 DC	75-230 DC	75-400 DC
Materiale	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox
Tensione	12 V	24 V	230V	400 V
Frequenza	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Potenza	75 W	75 W	75 W	75 W
Ambiente	80 m ₃	80 m ₃	80 m ₃	80 m ₃
Dimensioni	300x170x170	300x170x170	300x170x170	300x170x170
Peso	3,2	3,2	3,2	3,2
Livello di rumore	<50 dB	<50 dB	<50 dB	<50 dB
Produzione Ozono	7500 mg/h	7500 mg/h	7500 mg/h	7500 mg/h
Concentrazione	4200 mg/h	4200 mg/h	4200 mg/h	4200 mg/h
Temporizzazione	Timer esterno	Timer esterno	Timer esterno	Timer esterno