

MICRO-ACTIVA - panno in microfibra con sistema a velcro, con etichetta colour code



CODICE	NOTE	PESO NETTO (kg)	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0000PN02012		0,045	25	0,011	1,32	30
0000PN03012		0,067	25	0,015	1,86	40
0000PN03022		0,093	25	0,03	2,77	60

Ideale per tutte le superfici lisce con grado di sporco medio

APPLICAZIONI

Utilizzato con tutti gli attrezzi con profili per sistema a velcro per lo spolvero, il lavaggio, la ceratura e la disinfezione di pavimenti lisci interni (hotel, case, uffici, ospedali) con grado di sporco medio-basso.

CARATTERISTICHE

- Stabilità del filato anche dopo vari cicli di lavaggio grazie ad uno specifico processo di torcitura del filo
- Necessità di poca frizione meccanica al suolo, alta scorrevolezza; alta capacità assorbente grazie alla sua composizione
- Prodotto privo di lattice

MATERIALE

Microfibra 85% poliestere - 15% poliammide - decitex = 0,14
 Supporto per sistema a velcro: poliestere
 Peso: 450 gr/mq

ASSORBENZA

Il panno da asciutto assorbe fino a 2 volte il suo peso

CICLO DI VITA

Lavabile fino a 400 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze

AVVERTENZE

Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)
 Eseguire sempre un prelavaggio in acqua fredda per rimuovere i residui del prodotto utilizzato
 Non utilizzare ammorbidente
 Non utilizzare cloro o candeggina
 Utilizzare detersivi alcalini con ph <11
 Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA max 55/60°C con detersivo normale per tessuti (attenersi alle indicazioni del produttore del detersivo)

Temperatura di lavaggio: max 90°C (+/-5°C) SOLO CON ACQUA

Risciacquo normale

Centrifuga normale (non superiore a 900 giri)

Asciugatura meccanica a temperatura ridotta

PRODOTTI COMPLEMENTARI



Attrezzo per panni con profili per sistema a velcro larghi 2,5 cm, con bocchettone Lock System




Attrezzo per panni con profili per sistema a velcro larghi 2,5 cm



Attrezzo per panni con profili per sistema a velcro larghi 2,5 cm, con bocchettone ErgoSwing



Telaio in alluminio con profili per sistema a velcro



Telaio in alluminio con profili per sistema a velcro, con bocchettone Lock System



Telaio in alluminio con profili per sistema a velcro, con bocchettone ErgoSwing



UNILAV SIDE GRIP - attrezzo con flacone 650 ml e piastra con profili per sistema a velcro